

Burkolat NECV-S1W37

Cikkszám: 545974

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Alkalmazási terület	Csak a többpólusú VTSA/VTSA-F szelepsziget csatlakozásához
Terméksúly	180 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Sub-D
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	37
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	37
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	3x M4 csavar
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Érintkezők krimpelése
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	2 A
Lökőfeszültség-állóság	1 kV
Kábelcsavarzat	M20x1,5
Kábelátmérő	5 mm...13 mm
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
Védettség	IP65 NEMA 4
Megjegyzés a védettségről	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	PA