

# vákuum szívószelep ISV-M4

Cikkszám: 545996

FESTO

a vákuum fenntartására, amikor az ejektorok közül egy vagy több nem érintkezik a munkadarabbal.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M4
Ejector pulse suitability	$\leq 0.8$ MPa
Kilökő impulzushoz alkalmas	$\leq 8$ bar
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	1 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1.5 g
Felfogási mód	becsavarható
Pneumatikus csatlakozás 1	M4
Pneumatikus csatlakozás 2	M4
Material filter	Szinterbronz
Material housing	Alumínium ötvözet