



Mágnesszelep MFHB-2-1/4-B

Cikkszám: 546064

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Szelepfunkció | 2/2, zárt, monostabil |
| Működtetés módja | elektromos |
| Normál névleges átfolyás | 600 l/min |
| Pneumatikus munkacsatlakozás | G1/4 |
| Üzemi feszültség | mágnesstekercs, külön rendelendő |
| Üzemi nyomás | 2 bar...8 bar |
| Szerkezeti felépítés | Tányér-ülék |
| Visszaállítás módja | mechanikus rugó |
| Védettség | IP65 |
| Névleges szélesség | 7 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kézi segédműködtetés | reteszelő |
| Kikapcsolási idő | 23 ms |
| Bekapcsolási idő | 12 ms |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeghőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -5 °C...40 °C |
| Terméksúly | 575 g |
| 84. vezérlőlevegő csatlakozó | M5 |
| 1. pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| 2. pneumatikus csatlakozó | G1/4 |
| Tömítések alapanyaga | NBR |
| Ház alapanyaga | Alumínium eloxált |