


elosztó FCK-3-PK-9-N

Cikkszám: 546068

FESTO

fém kivitel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	7 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	28 g
Pneumatikus csatlakozás 1	9 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Pneumatikus csatlakozás 2	3 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Material housing	Alumínium ötvözet