



függőleges tápegység lap

VABF-S2-1-P1A3-G38

Cikkszám: 546093

FESTO

VTSA szelepszigethez, szabványos csatlakozó kép 5599-1, 5599-2 szerint, a sorolható alaplap és a szelep közé történő szerelésre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	43 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-2
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus többszintű kiépítés	Alternatív táplálás 1-hez
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Normál névleges átáramlás	1,300 l/min
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	az EU egyszerű nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	340 g
Felfogás fajtája: többszintű kiépítés	láncoló lapra egyedi csatlakozólapra
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium présöntvény