

# Alapjel modul MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Cikkszám: 546224

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzett aktív névleges érték	LED sárga
Üzemkész állapot kijelző	Zöld LED
DC üzemi feszültségi tartomány	20 V...30 V
Külső alapjel bemenet, bemeneti ellenálláshoz	tip. 100 kOhm
Bemeneti ellenállás névleges értéke	3 kOhm
Állítható kimeneti feszültség	0 V...10 V
Energiafogyasztás 24 VDC esetén	1.5 W
Max. kimeneti áram	27 mA
Maradék hullámosság	10%
Feszültség külső alapjel bemenet	0 V...10 V
Tápfeszültség névleges értékének beállítása	10 V...10.6 V 6 mA...6.36 mA
Potenciométer külső alapjel bemenet	2.5 kOhm...10 kOhm
Engedély	C-Tick
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	80 g
Csatlakozási keresztmetszet	2.5 mm <sup>2</sup>
Elektromos csatlakozó	Csavaros sorkapocs
Rögzítés módja	szerelősínnel