

# Kompakt henger

## ADVU-2"-1/2"-A-P-A

Cikkszám: 546349



FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén külső menet.

A dugattyúszárra illő mentes anyával szállítjuk.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0.5 "
Dugattyú átmérő	2"
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	kettősműködésű
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	11.6 ... 145 Psi
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.472 J
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	238 lbf
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	265 lbf
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	3.951 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	2.54 oz
Alapsúly 0 mm löketnél	19.753 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0.564 oz
Pneumatikus csatlakozás	NPT1/8-27
Üzemi nyomás [psi]	11.6 ... 145 psi
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dinamikus tömítések	TPE-U(PU) NBR
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet