

Kompakt henger

ADVU-3/4"-1 1/4"-A-P-A

Cikkszám: 546362



FESTO

Érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén külső menet.

A dugattyúszárra illő mentes anyával szállítjuk.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Löklet | 1.25 " |
| Dugattyú átmérő | 3/4" |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Dugattyúrúd vég | Külső menet |
| Üzemi nyomás | 14.5 ... 145 Psi |
| Üzemi közeg | szűrt sűrített levegő |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | -4 ... 176 °F |
| Felütközési energia a véghelyzetekben | 0.1033 J |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 32 lbf |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 42 lbf |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 0.705 oz |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 0.811 oz |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 5.256 oz |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 0.212 oz |
| Pneumatikus csatlakozás | UNF10-32 |
| Üzemi nyomás [psi] | 14.5 ... 145 psi |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, dinamikus tömítések | TPE-U(PU) NBR |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, hengercső | Alumínium ötvözet |