

Kompakt henger

ADVU-3/4"-1"-A-P-A

Cikkszám: 546364



FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén külső menet.

A dugattyúszárra illő mentes anyával szállítjuk.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 "
Dugattyú átmérő	3/4"
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	kettősműködésű
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	14.5 ... 145 Psi
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.1033 J
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	32 lbf
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	42 lbf
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	0.705 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0.811 oz
Alapsúly 0 mm löketnél	5.256 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0.212 oz
Pneumatikus csatlakozás	UNF10-32
Üzemi nyomás [psi]	14.5 ... 145 psi
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dinamikus tömítések	TPE-U(PU) NBR
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet