

alapszelep LF-D-MINI-A-U

Cikkszám: 546429

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

menetes csatlakozólap nélkül. Szűrő finomság: 40 µm, védőkosárral és automatikus kondenzátum leeresztéssel..

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Szinterelt szűrő centrifugális leválasztóval
Max.kondenzátum mennyiség	0.748 oz(l)
Csészevédő	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	28 ... 180 Psi
Normál névleges átáramlás	35 cfm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	14 ... 140 °F
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	41 ... 140 °F
Környezeti hőmérséklet	41 ... 140 °F
Gyártmány súlya	8.75 oz
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material filter	PE
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC