

alapszelep LFMA-D-MINI-U

Cikkszám: 546439

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

menetes csatlakozó lapok nélkül. 0,01 µm-es szűrő patron, fém védőkosárral.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Sorozat | D |
| Méret | Mini |
| Konstruktív felépítés | Szálas szűrő |
| Szűrő finomság | 0.01 µm |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel forgatható |
| Üzemi nyomás | 13.8 ... 240 Psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:7:2] szerint Nemesgázok |
| Szűrő hatásfok | 99.9999 % |
| Csészevédő | Fém védőkosár |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | 33.8 ... 140 °F |
| Környezeti hőmérséklet | 14 ... 140 °F |
| Maradék olaj tartalom | 0.00000027 oz/yd ³ |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Material housing | Horgany présöntvény |
| Material filter | bórszilikát szál |
| Material bowl | PC |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Gyártmány súlya | 8.75 oz |