

Alapszelep LFMB-D-MAXI-U

Cikkszám: 546448

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	D
Méret	Maxi
Szerkezeti felépítés	Szálas szűrő
Szűrőfinomság	1 μm
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Üzemi nyomás	13,8 000013...240 000013
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint Inert gázok
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [5:7:3] szerint Inert gázok
Szűrőhatékonyság	99,99 %
Max. kondenzátummennyiség	2,72 000010
Tartályvédelem	Fém védőkosár
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	33,8 °F...140 °F
Környezeti hőmérséklet	14 °F...140 °F
Csapághőmérséklet	14 °F...140 °F
Maradék olajtartalom	1,35E-05 000011
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés tartozékkal
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Szűrő alapanyaga	Boroszilikát rost
Tartály alapanyaga	PC
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Terméksúly	33756 oz