

# Manométer MA-40-16-1/8-U

Cikkszám: 546479

FESTO

a kijelzés egysége bar és psi.

Ez a termék csak a Festo USA vállalatától rendelhető.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték                             |
|--|-----------------------------------|
| Kijelzési tartomány [bar]                  | 0 ... 16 bar                      |
| A következő szabványnak felel meg:         | EN 837-1                          |
| Névleges méret, manométer                  | 40                                |
| Konstruktív felépítés                      | Csőrugós manométer                |
| Felfogási mód                              | Vezeték beépítés                  |
| Üzemi közeg                                | Nemesgázok<br>semleges folyadékok |
| Üzemi nyomás                               | 0 ... 16 bar                      |
| Változó terhelés tényező                   | 0.66                              |
| Mérés pontossági osztály                   | 2,5                               |
| Védettség                                  | IP43                              |
| Közeg hőmérséklet                          | -20 ... 60 °C                     |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 60 °C                     |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform                      |
| Csatlakozási helyzet                       | Hátoldal központos                |
| Pneumatikus csatlakozás                    | G1/8                              |
| Közeggel érintkező anyagok                 | Sárgaréz                          |
| Anyag információ, becsavarható tengely     | Sárgaréz                          |
| Anyag információ, ház                      | ABS                               |
| Anyag információ, ablak                    | PS                                |
| Ház színe                                  | fekete                            |
| Gyártmány súlya                            | 60 g                              |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | nincs oxigén<br>nincs acetilén    |