


adapter AD-G1-1NPT-I

Cikkszám: 546546

FESTO

egyik oldalán belső menettel, másik oldalán külső menettel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	21.4 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
1 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	90 Nm
2 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	35 Nm
Gyártmány súlya	212.68 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1
Pneumatikus csatlakozás 2	Belső menet 1 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	PVC
Material housing	Acél, ónozott