

Adapter AD-G3/4-3/4NPT-I

Cikkszám: 546550

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	18.3 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...10 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték, 1. pneumatikus csatlakozó	60 Nm
Max. meghúzási nyomaték, 2. pneumatikus csatlakozó	32 Nm
Névleges meghúzási nyomaték	45 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	195.64 g
1. pneumatikus csatlakozás	G3/4 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	3/4 NPT belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	PVC
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott