


# szabályozó lap

## VABF-S1

Cikkszám: 546811

FESTO

VTSA szelepszigethez, szabványos csatlakozó kép 5599-1 szerint.



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-1
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással
Manométer választás	lehetséges
1 bemeneti nyomás	0.5 ... 10 bar
Tápnymás 1 Mpa	0.05 ... 1 MPa
Tápnymás 1 psi	7.25 ... 145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Felfogás fajtája: többszintű kiépítés	láncoló lapra egyedi csatlakozólapra
Manométer csatlakozás	szorító kapoccsal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material control panel	PA
Material regulator housing	Alumínium présöntvény