


bemeneti modul CP-E32-M8-EL

Cikkszám: 546921
Kifutó termék

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
LED kijelzők	- 2 modul diagnosztika - 32 csatorna státusz
Védelem (rövidzár)	Belső elektromos biztosíték
DC üzemi feszültség, terhelő feszültség	24 V
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Saját prellmentesítési idő	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms, parameterisable)
Max. áramerősség modulonként	1,4 A
Bemenetek max. száma	32
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Potenciál elválasztás csatorna - csatorna	nem
Maradó hullámosság, terhelő feszültség	4 Vss
Kapcsolási szint	0 jel: ≤ 6 V 1 jel: $\geq 8,6$ V
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Bemeneti jelleggörbe	IEC1131-T2
Áramköri logika bemenetek	PNP (pozitívra kapcsoló)
Felfogási mód	választható/egyéb átmenő furattal alakos sínnel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	PA erősítésű
Material housing	PA erősítésű