



# gyorsleürítő szelep VBQF-D-G18-Q6

Cikkszám: 547534

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Gyors lefűvás
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-6
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Felfogási mód	becsavarható
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	850 l/min
Standard flow rate exhaust 0.6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	1,300 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	350 l/min
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Material housing	Alumínium présöntvény Horgany présöntvény
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Névleges méret	5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tisztaszoba kategória	ISO class 4
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	105 g
Pneumatikus csatlakozás 3	QS-8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR