

lökéscsillapító DYEF-M10-Y1F

Cikkszám: 548374

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M10
Löklet	3.7 mm
Csillapítás	P csillapítás fém fix ütközővel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Csillapítási hossz	3.7 mm
Max.energiafelvétel löketenként	0.06 J
Gyártmány súlya	19.7 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél