

csatlakozó kábel SBOA-K20CP-WS

Cikkszám: 548823

FESTO

SBOI-Q-... és SBOC-Q-... kompakt kamera rendszerekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezetési tulajdonság	vonzólólánchos alkalmazásra megfelelő
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 60 V
Védettség	IP65 IP67 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás	Könyök csatlakozó/egyenes aljzat
Kábelszerkezet	2x0,24+2x0,34+0,49
Kábel átmérő	5.5 mm
Kábelhossz	2 m
Felfogási mód	hollandi anyával
A kábelköpeny színe	világosszürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Sárgaréz PUR nikkelezett
Anyag információ, kábelköpeny	PUR
Anyag információ: krimp csatlakozók	bronz/sárgaréz aranyozott