


elektromos csatlakozás

VABE-S6-1LF-C-A4-E

Cikkszám: 549042

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Feldbus interfész	Csatlakozó, M12x1/4-sarkú Csatlakozó, M12x, 4 sarkú
Szeleptekercsek max. száma	4
Slave elemek száma készülékenként	1
Kimenetek max. száma	4
Bemenetek max. száma	4
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	850 g
Elektromos csatlakoztatás	Feldbus
Elektromos csatlakozás	CPX-en keresztül
Címzési tartomány	1 ... 31 (0) Beállítás az AS-Interface címzőkészülékkel
Galvanikus elválasztás, Feldbus interfész	Optocsatoló
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR PUR
Material housing	Alumínium présöntvény PA