


többpólusú csomópont VABE-S6-LT-C-S10-R5

Cikkszám: 549047

FESTO

VTSA és VTSA-F szelepszigethez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	10 bistabil szelepeknél 20 monostabil szelepeknél
Max. összáram	10 A
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	790 g
Elektromos csatlakozások száma	10
Elektromos csatlakoztatás	Többpólusú
Elektromos csatlakozás	5 sarkú M12 Csatlakozó
Material cover	PA
Material housing	Alumínium présöntvény