

Fedél VAEM-S6-C-S6-R5

Cikkszám: 549048

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	12 a monostabil szelepekhez 6, bistabil szelepekkel
Max. összáram	10 A
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Megengedett feszültségingadozások	+/- 10%
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	200 g
Elektromos csatlakozók száma	6
Elektromos csatlakozó	5 pólusú M12 Csatlakozó
Ház alapanyaga	PA