



nyomásfokozó DPA-100-16-A

Cikkszám: 549402

FESTO

nagyobb nyomás előállítására.



Adatlap

Jellemző	Érték
Dugattyú átmérő	100 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Ikerdugattyús nyomásfokozó mágneses dugattyúval
Nyomás látjelző	G1/4 előkészítve
2 kimeneti nyomás	4 ... 16 bar
Üzemi nyomás	2 ... 10 bar
Nyomásszabályozási tartomány	4 ... 16 bar
1 bemeneti nyomás	2 ... 10 bar
Note on pressure regulation range	If the controller spring is tensioned to the maximum, the maximum output pressure can be exceeded by 40%.
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	13,000 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform