


Léptető motor EMMS-ST-87-S-SE

Cikkszám: 549417

FESTO

hajtómű nélkül, fék nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Léptetési szög teljes lépésnél	1.8 deg
Léptető szög tűrése	±5%
Forgórész helyzetérzékelő	optikai encoder
Szigetelés védelmi osztály	B
Névleges feszültség, DC	48 V
Névleges áram, motor	9.5 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	45 - 80 %
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Engedély	C-Tick
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	1 kgcm ²
Fék tartási nyomatéka	2 Nm
Motor tartási nyomatéka	2.5 Nm
Tehetlenségi nyomaték, rotor	1 kgcm ²
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	65 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	200 N
Gyártmány súlya	2,100 g
Elektromos csatlakoztatási technika	Csatlakozó