


Hajtómű EMGA-40-P-G5-SST-42

Cikkszám: 549429

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	40 mm
Motorkarima mérete	42 mm
Forgásjáték	0.25 deg
Hajtóműtípus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtásáttétel	5:1
Max. hajtómű fordulatszám	18000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	14 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.019 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	22 Nm
Max. hatékonyság	98 %
Torziós merevség	1 Nm/arc
Terméksúly	350 g
Hajtómű interfész kimenet	40G
Hajtómű interfész	42 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis