

# hajtás


## EMGA-80-P-G5-SST-87

Cikkszám: 549433

★ Sztenderd termék program

[Megfelelő léptetőmotorokhoz.](#)

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	80 mm
Motor karima mérete	87 mm
Elfordítási játék	0.12 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtómű áttétel	5:1
Max. bemenő fordulatszám	7,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	110 Nm
Tehetlenségi nyomaték, hajtómű	0.45 kgcm <sup>2</sup>
Max. kimenő nyomaték	176 Nm
Max. hatásfok	98 %
Csavaró merevség	6 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	2,100 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	80G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	87A
Anyag megjegyzés	RoHS konform