

Mágnestekerics MD-2-24VDC-PA

Cikkszám: 549903

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Bekapcsolási időtartam	100%
Tekericsparaméterek	24 V DC: 6,8 W
Megengedett feszültségingadozások	+/- 10%
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...50 °C
Csavarzatok max. meghúzási nyomatéka	0.5 Nm
Terméksúly	110 g
Elektromos csatlakozó	a DIN EN 175301-803 szerint
Rögzítés módja	recés anyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mágnestekerics alapanyaga	Duroplast Réz Acél
Tekerics alapanyaga	Réz