


# mágnestekercs MH-2-24VDC-PA

Cikkszám: 549906

FESTO

egyenfeszültséghez, csatlakozó aljzat nélkül.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Min. meghúzási idő	12 ms
Ciklusidő	100 %
Teljesítmény tényező $\cos \{\varphi\}$	0.7
Tekercs jellemző	24 V DC: 7,9 W
Megengedett frekvencia ingadozás	+/- 10 %
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	IP00 without connector socket
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 50 °C
Max.meghúzási nyomaték, csavarzat	2 Nm
Gyártmány súlya	150 g
Elektromos csatlakozás	DIN EN 175301-803 szerint
Felfogási mód	ellenanyával
Material solenoid coil	Duroplast Réz Acél
Material winding	Réz