


Vaklap PRS-BP-1/4-NPT

Cikkszám: 549975

FESTO

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.
Old part no. 13000243



Adatlap

Jellemző	Érték
Tömítési elv	tengelyirányú
Szelephelyek max.száma	1
Üzemi nyomás	≤ 10 bar
Vákuumra alkalmas	igen
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C