


# csatlakozó MSSD-N

Cikkszám: 550067

★ Sztenderd termék program

MD-2/2-... és MH-2/2-... mágneskercsekhez.

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 175301-803
Kábelkimenet	Ferde
Gyártmány súlya	30 g
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Plug pattern type A to EN 175301-803
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Csavaros szorító kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 24 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	16 A
Kábel csavarzat	M20x1,5
Kábel átmérő	8 ... 10 mm
Vezeték névleges keresztmetszet	1.5 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA erősítésű
Ház színe	fekete
Material screws	Acél
Material seals	VMQ