

# csatlakozó tömb CPE18-PRS-3/8-4-NPT


Cikkszám: 550090

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[CPE szelepekhez.](#)

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	26 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	4
Nyomáshozónák max. száma	2
Burst pressure	5 MPa
Robbanónyomás	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	23 ... 122 °F
Környezeti hőmérséklet	23 ... 122 °F
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	1.5 ft·lbf
Gyártmány súlya	21.385 oz
Felfogási mód csatlakozótömb	átmenő furattal
Szelep felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1	3/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 3	3/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 5	3/8 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet