

motorkábel



NEBM-M23G8-E-5-Q9N-LE8

Cikkszám: 550310

Kifutó termék

For EMMS-AS-40/55 with resolver and EMMS-AS-70/100/140 with CMM-AS.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| A következő szabványnak felel meg: | EN 61984 |
| Vezetékmegnevezés | Táblatartó nélkül |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció | Terepi készülék felőli oldal |
| 1. elektromos csatlakozás, alak | kerek |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | aljzat |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet | Egyenes |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | M23x1 |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 8 |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 8 |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció | Vezérlőoldal |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Kábel |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | nyitott vég |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 8 |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 8 |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 0 ... 630 V |
| DC üzemi feszültségi tartománnyal kapcsolatos megjegyzés | 0 - 300 V 0,5 mm ² esetében |
| Üzemi feszültségtartomány AC | 0 ... 630 V |
| AC üzemi feszültségi tartománnyal kapcsolatos megjegyzés | 0 - 300 V 0,5 mm ² esetében |
| Elfogadható áramerhelés 40°C-on | 16 A |
| Áramerhelhetőséggel kapcsolatos megjegyzés 40 °C esetén | 8 A 0,5 mm ² esetében |
| Lökőfeszültség-szilárdság | 4 kV |
| Lökőfeszültség-ellenállással kapcsolatos megjegyzés | 2,5 kV 0,5 mm ² esetében |
| Kábelhossz | 5 m |
| Vezetési tulajdonság | vonszolóláncos alkalmazásra megfelelő |
| Hajlításszög, fix kábelfektetés | ≥ 60 mm |
| Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés | ≥ 120 mm |
| Kábel átmérő | 12 mm |
| Kábelszerkezet | 4x1,5+2x(2x0,5) árnyékolt |
| Vezeték névleges keresztmetszet | 0.5 mm ² 1.5 mm ² |
| Érvégek | Érvégművel |
| Védettség | IP65 |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés | szerezett állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | -50 ... 90 °C |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -40 ... 90 °C |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Szennyeződés foka | 3 |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| A kábelköpeny színe | narancs |