



Gömbcsapos hajtómű egység VZPR-BPD-22-R3R

Cikkszám: 550336

FESTO

DAPS pneumatikus fordító hajtóműből áll, nemesacél kivitelű VAPB 2/2-
utú gömbcsappal kombinálva.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap Fordító hajtómű
Működtetés fajtája	elektromos pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp3
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
ÁN névleges méret	80
Üzemi nyomás	5 ... 8.4 bar
Üzemi nyomás, gömbcsap hajtás	1 ... 8.4 bar
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:--:] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 200 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Élelmiszeripari engedélyezés	nem
Gyártmány súlya	18,100 g
KBK korrózióállósági osztály	3