


kábel csatlakozó aljzattal KMYZ-4-5,0-B-EX

Cikkszám: 550482

FESTO

MSZB és MSZC csatlakozás kombináció.



Adatlap

Jellemző	Érték
Maritime classification	see certificate
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	62.5 g
Elektromos csatlakozás	derékszögű aljzat Kábel négyzögletes konstrukció, MSZB
Üzemi feszültségtartomány DC	3 ... 36 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	1 A
Lökőfeszültség-szilárdság	900 V
Védővezető csatlakozás	nincs
Kábelhossz	5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Kábelszerkezet	2x0,35
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material electrical contact	bronz