


Csatlakozó tömb CPE18-3/2-PRS-3/8-2-NPT

Cikkszám: 550619

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Raszterméret | 26 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Szelephelyek max. száma | 2 |
| Max. nyomászónák száma | 2 |
| Feltörési nyomás | 5 MPa 725 psi |
| Repedésnyomás | 50 bar |
| Üzemi nyomás | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeghőmérséklet | 23 °F...122 °F |
| Környezeti hőmérséklet | 23 °F...122 °F |
| Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka | 1,5 000004 |
| Terméksúly | 7483 oz |
| Csatlakozó tömb rögzítésének típusa | átmenő furattal |
| Szeleprögztetés típusa | belső menettel |
| 1. pneumatikus csatlakozás | 3/8 NPT |
| 3. pneumatikus csatlakozás | 3/8 NPT |
| 5. pneumatikus csatlakozó | 3/8 NPT |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Csatlakozó léccsapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |