


Csatlakozó

KMYZ-4-0.0-B-EX

Cikkszám: 550806

FESTO

MSZB és MSZC csatlakozás kombináció.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány DC	3 ... 36 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
KBK korrózióállósági osztály	1
Védettség	IP40 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Gyártmány súlya	6.5 g
Elektromos csatlakozás	derékszögű aljzat négyzögletes konstrukció, MSZB
Vezeték névleges keresztmetszet	0.22 ... 0.34 mm ²
Felfogási mód	mágnesszelepre, önmetsző csavarral
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ: krimp csatlakozók	bronz