

# axiális készlet

## EAMM-A-E48-44A-70A

Cikkszám: 550971

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	9.2 Nm
Gyártmány súlya	600 g
Csatlakozófelület, szabályozó	E48A
Interfész kód, motor In	44A
Anyag megjegyzés	RoHS konform