

# Csatlakozó EAMC-30-32-6-9

Cikkszám: 551003

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	6 mm
2. tartó átmérője	9 mm
Méret	30
Névleges hossz	32 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	6.5 Nm
Terméksúly	48 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis