

# műanyag tömlő PEN-6X1-RT

Cikkszám: 551475

FESTO

külső méretre kalibrált, QS pillanat-csatlakozókhöz, CN- és CK csavarzatokhoz, polietilén (élelmiszeripari alkalmazása nem megengedett).



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Külső átmérő                                     | 6 mm   |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 26 mm  |
| Belső átmérő                                     | 4 mm   |
| Min.hajlítási sugár                              | 13.5 mm  |
| Tubing characteristics                           | Suitable for energy chains   |
| Temperature-dependent operating pressure         | -0.095 ... 1 MPa   |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás                | -0.95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure         | -13.775 ... 145 psi  |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz                     | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C   |
| Engedély   | TÜV  |
| Tanúsítványt kiállító hely                       | B 013277 0506 00   |
| Üzemi közeg                                      | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint<br>Water (liquid, free of ice)   |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364-B2-L   |
| Tisztaság kategória                              | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Környezeti hőmérséklet                           | -30 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya a hosszról függően               | 0.01477 kg/m   |
| Pneumatikus csatlakozás                          | 6 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz<br>4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával<br>4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz  |
| Szín   | vörös  |
| Shore keménység                                  | D 52 +/-3  |
| Anyag megjegyzés                                 | RoHS konform   |
| Material tubing                                  | PE   |