


csatlakozó FBS-RJ45-PP-GS

Cikkszám: 552000

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	30 mm
Magasság	72 mm
Hossz	22 mm
Gyártmány súlya	60 g
Figyelmeztetés Feldbus interfésszel kapcsolatban	PROFINET
Ethernet kábel specifikáció	Típus: CAT.5 Egyedi ér átmérő: max.1,6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7 huzalos 0,13 - 0,36 mm ² , 1 huzalos
Védettség közvetlen és közvetett érintés ellen	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Megengedett kábelátmérő	5 ... 8 mm
Védettség	IP65 IP67 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	Horgany présöntvény nikkelezett
Material seals	NBR
Material electrical contact	Réz ötvözet nikkelezett és aranyozott