


busz csomópont CPX-FB38

Cikkszám: 552046

Kifutó termék

[CPX moduláris elektromos terminálhoz.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: B x L x H	(beleértve a sorolható tömböt) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Feldbus interfész	2x csatlakozó, M12x1, 4-sarkú, D-kódolású
Készülék-orientált diagnózis	Csatorna- és modul szintű diagnosztika - Modulok feszültséghiánya - Diagnosztika tároló
Konfigurálási támogatás	XML fájl
Paraméterezés	- Diagnosztikai viselkedés - Failsafe reakció - Csatorna kényszerműködtetés - Signal-Setup - Rendszer paraméter
Kiegészítő funkciók	A rendszer státusza a folyamat adatokkal leképezhető Kiegészítő diagnosztikai interfész az operátor panelhez
Kezelő elemek	DIL kapcsoló
Baud ráta	100 MBit/s
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Saját áramfelvétel üzemi feszültségen	Typ. 100 mA
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	125 g
Maximális címterjedelem a kimenetekhez	64 Byte
Maximális címterjedelem a bemenetekhez	64 Byte
Protokoll	EtherCAT
Busz specifikus LED kijelző	Error: kommunikációs hiba L/A1: hálózat aktív Port 1 L/A2: hálózat aktív Port 2 Run: kommunikációs státusz
Gyártmány specifikus LED kijelző	M: Modify, paraméterezés PL: terhelés táplálás PS: elektronikaellátás, érzékelőellátás SF: rendszerhiba
Material housing	PA erősítésű