


# Tengelykapcsoló ház EAMK-A-D40-44A/C

Cikkszám: 552157

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                |
|---------------------------------------|----------------------|
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint      |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L       |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C       |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%              |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C       |
| Terméksúly                            | 216 g                |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | D40A<br>D40B<br>D40C |
| Tengelykapcsoló ház interfész kódja   | 44 A<br>44C          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis    |