


# hajtás

## EMGA-160-P-G5-SAS-140

Cikkszám: 552201

FESTO

Megfelelő szervomotorokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	160 mm
Motor karima mérete	140 mm
Elfordítási játék	0.1 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtómű áttétel	5:1
Max. bemenő fordulatszám	6,500 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	450 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	6.07 kgcm2
Max. kimenő nyomaték	720 Nm
Max. hatásfok	98 %
Csavaró merevség	38 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	18,000 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	160G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	140A
Anyag megjegyzés	RoHS konform