



Hangtompító UOS-1

Cikkszám: 552252

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon | tömítés nélkül |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Szerkezeti felépítés | Nyitott hangtompító |
| Üzemi nyomás | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Hangnyomás szint | 75 dB(A) |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...50 °C |
| Rögzítés módja | külső menettel |
| Terméksúly | 200 g |
| Pneumatikus csatlakozó | G1 |
| Csillapító betét alapanyaga | PE |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | POM |
| Hüvely alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |