



Görgőkaros szelep RWB-3-1/8

Cikkszám: 552432

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|--|
| Szelepfunkció | 3/2 zárva monostabil |
| Működtetés módja | mechanikus |
| Normál névleges átfolyás | 120 l/min |
| Pneumatikus munkacsatlakozás | G1/8 |
| Üzemi nyomás | 3.5 bar...8 bar |
| Szerkezeti felépítés | Dugattyú-elhelyezkedés |
| Névleges szélesség | 3.5 mm |
| Vezérlés módja | elővezérelt |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Működtető erő | 3.1 N |
| Terméksúly | 160 g |
| Rögzítés módja | átmenő furattal |
| 1. pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| 2. pneumatikus csatlakozó | G1/8 |
| 3. pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| Tömítések alapanyaga | NBR |
| Ház alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált |