


Fénykábel SOOC-TB-F-M4-2-R2

Cikkszám: 552818

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mérési eljárás	Egyirányú fénysorompó
Minimális tárgyméret	0.15 mm
Fénykábel - jellemzők	Rugalmas
Hatótáv	300 mm
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Fejméret	M4
Száloptika hossza	2 m
Min. hajlítási sugár	2 mm
Max. meghúzási nyomaték	2 Nm
Külső Ø	2.2 mm
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Fénykábel alapanyaga	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III