


fénykábel

SOOC-TB-M4-2-R25-T1

Cikkszám: 552826

FESTO

SOE4 optikai készülékekhez illeszkedik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Mérési eljárás	Egyutas fénysorompó
Minimális tárgyátmérő	0.35 mm
Optikai kábel - különleges tulajdonságok	Nagy hőmérséklet
Munkatartomány	400 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 ... 115 °C
Méret, fej	M4
Optikai kábel hossza	2 m
Min.hajlítási sugár	25 mm
Max.meghúzási nyomaték	2 Nm
Külső átmérő	2.2 mm
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ: optikai kábel	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1