


fénykábel

SOOC-TB-P-C5-2-R10

Cikkszám: 552828

FESTO

SOE4 optikai készülékekhez illeszkedik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mérési eljárás	Villás fényorompó
Minimális tárgytér	0.2 mm
Optikai kábel - különleges tulajdonságok	Villás fényorompó
Munkatartomány	5 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 ... 70 °C
Méret, fej	Négyszögletes 41x15x7 mm Villahely 5x29 mm
Optikai kábel hossza	2 m
Min.hajlítási sugár	10 mm
Külső átmérő	1.25 mm
Material housing	ABS
Material fibre-optic	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III