

# fénykábel SOOC-DS-M6-1-R25-S4


Cikkszám: 552839

Kifutó termék

FESTO

SOE4 optikai készülékhez illeszkedik.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mérési eljárás	Reflexiós fényérzékelő
Minimális tárgyméret	0.1 mm
Optikai kábel - különleges tulajdonságok	Standard
Munkatartomány	140 mm
Környezeti hőmérséklet	-55 ... 70 °C
Méret, fej	M6
Optikai kábel hossza	1 m
Hüvely hossza	40 mm
Min.hajlítási sugár	25 mm
Max.meghúzási nyomaték	3 Nm
Külső átmérő	2.2 mm
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material fibre-optic	PE
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III